








KABELSTIGER GLO-4




Kabelstige LIGHT GLO-4	Længde	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Trinafstand 300 mm.	3000	200	LIGHT GLO-4 60/200-G 3M	8311132	020.025	8714161012681
Vangehøjde 60 mm.	3000	300	LIGHT GLO-4 60/300-G 3M	8311133	020.038	8714161012698
Materialetykkelse 1,25 mm.	3000	400	LIGHT GLO-4 60/400-G 3M	8311134	020.041	8714161012704
Sidevanger er forsynet med huller	3000	500	LIGHT GLO-4 60/500-G 3M	8311135	020.054	8714161012711
Kabelstigerne samles	3000	600	LIGHT GLO-4 60/600-G 3M	8311136	020.067	8714161012728
med Hurtigkobling GLO-4	6000	200	LIGHT GLO-4 60/200-G 6M	8311162	020.122	8714161012834
	6000	300	LIGHT GLO-4 60/300-G 6M	8311163	020.135	8714161012841
	6000	400	LIGHT GLO-4 60/400-G 6M	8311164	020.148	8714161012858
	6000	500	LIGHT GLO-4 60/500-G 6M	8311165	020.151	8714161012865
	6000	600	LIGHT GLO-4 60/600-G 6M	8311166	020.164	8714161012872



Kabelstige MEDIUM GLO-4	Længde	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Trinafstand 300 mm.	3000	200	MEDIUM GLO-4 60/200-G 3M	8311432	020.229	8714161013282
Vangehøjde 60 mm.	3000	300	MEDIUM GLO-4 60/300-G 3M	8311433	020.232	8714161013299
Materialetykkelse 1,25 mm.	3000	400	MEDIUM GLO-4 60/400-G 3M	8311434	020.245	8714161013305
Trin og sidevanger er forsynet med huller	3000	500	MEDIUM GLO-4 60/500-G 3M	8311435	020.258	8714161013312
Kabelstigerne samles	3000	600	MEDIUM GLO-4 60/600-G 3M	8311436	020.261	8714161013329
med Hurtigkobling GLO-4	3000	200	MEDIUM GLO-4 60/200-X 3M	8361432	020.326	8714161016320
	3000	300	MEDIUM GLO-4 60/300-X 3M	8361433	020.339	8714161016337
	3000	400	MEDIUM GLO-4 60/400-X 3M	8361434	020.342	8714161016344
	3000	500	MEDIUM GLO-4 60/500-X 3M	8361435	020.355	8714161016351
	3000	600	MEDIUM GLO-4 60/600-X 3M	8361436	020.368	8714161016368
	6000	200	MEDIUM GLO-4 60/200-G 6M	8311462	020.423	8714161013381
	6000	300	MEDIUM GLO-4 60/300-G 6M	8311463	020.436	8714161013398
	6000	400	MEDIUM GLO-4 60/400-G 6M	8311464	020.449	8714161013404
	6000	500	MEDIUM GLO-4 60/500-G 6M	8311465	020.452	8714161013411
	6000	600	MEDIUM GLO-4 60/600-G 6M	8311466	020.465	8714161013428



Låg GLO-4	Længde	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige type LIGHT og MEDIUM GLO-4	2000	200	LÅG GLO-4 200-G 2M	8211120	020.517	8714161003672
	2000	300	LÅG GLO-4 300-G 2M	8211130	020.533	8714161003726
Fastgøres med CLIPS-RS TIL LÅG GLO-4 8236000	2000	400	LÅG GLO-4 400-G 2M	8211140	020.546	8714161003757
	2000	500	LÅG GLO-4 500-G 2M	8211150	020.559	8714161003771
	2000	600	LÅG GLO-4 600-G 2M	8211160	020.562	8714161003788
	2000	200	LÅG GLO-4 200-X 2M	8261120	020.724	8714161189185
	2000	300	LÅG GLO-4 300-X 2M	8261130	020.737	8714161189208
	2000	400	LÅG GLO-4 400-X 2M	8261140	020.711	8714161189215
	2000	500	LÅG GLO-4 500-X 2M	8261150	020.753	8714161189222
	2000	600	LÅG GLO-4 600-X 2M	8261160	020.766	8714161189239



Clip	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til fastgørelse af alle LÅG GLO-4 uden brug af tilbehør	CLIPS-RS TIL LÅG GLO-4	8236000	020.779	8714161011103




Indvendig hjørne LIGHT GLO-4	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT GLO-4	200	INDVENDIG HJØRNE LIGHT GLO-4 200-G	8312112	020.821	8714161013688
Fastgøres med 4 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200	300	INDVENDIG HJØRNE LIGHT GLO-4 300-G	8312113	020.834	8714161013695
	400	INDVENDIG HJØRNE LIGHT GLO-4 400-G	8312114	020.847	8714161013701
	500	INDVENDIG HJØRNE LIGHT GLO-4 500-G	8312115	020.863	8714161013718
	600	INDVENDIG HJØRNE LIGHT GLO-4 600-G	8312116	020.876	8714161013725




Indvendig hjørne MEDIUM GLO-4	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige MEDIUM GLO-4	200	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 200-G	8312412	020.928	8714161014340
Fastgøres med 4 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200 eller bræddebolt M616-D	300	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 300-G	8312413	020.931	8714161014357
	400	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 400-G	8312414	020.944	8714161014364
	500	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 500-G	8312415	020.957	8714161014371
	600	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 600-G	8312416	020.973	8714161014388
	200	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 200-X	8362412	021.121	8714161016597
	300	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 300-X	8362413	021.134	8714161016603
	400	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 400-X	8362414	021.147	8714161016610
	500	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 500-X	8362415	021.163	8714161016627
	600	INDVENDIG HJØRNE MEDIUM GLO-4 600-X	8362416	021.176	8714161016634




T-stykke LIGHT GLO-4	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT GLO-4 Fastgøres med 6 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200	200	T-STYKKE LIGHT GLO-4 200-G	8312132	021.529	8714161013787
	300	T-STYKKE LIGHT GLO-4 300-G	8312133	021.532	8714161013794
	400	T-STYKKE LIGHT GLO-4 400-G	8312134	021.545	8714161013800
	500	T-STYKKE LIGHT GLO-4 500-G	8312135	021.558	8714161013817
	600	T-STYKKE LIGHT GLO-4 600-G	8312136	021.561	8714161013824




T-stykke MEDIUM GLO-4	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige MEDIUM GLO-4 Fastgøres med 6 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200 eller bræddebolt M616-D	200	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 200-G	8312432	021.626	8714161014449
	300	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 300-G	8312433	021.639	8714161014456
	400	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 400-G	8312434	021.642	8714161014463
	500	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 500-G	8312435	021.655	8714161014470
	600	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 600-G	8312436	021.668	8714161014487
	200	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 200-X	8362432	021.723	8714161016696
	300	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 300-X	8362433	021.736	8714161016702
	400	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 400-X	8362434	021.749	8714161016719
	500	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 500-X	8362435	021.752	8714161016726
	600	T-STYKKE MEDIUM GLO-4 600-X	8362436	021.765	8714161016733



Vertikalbøjning LIGHT GLO-4	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT GLO-4 Fastgøres med 4 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200	200	VERTIKALBØJNING LIGHT GLO-4 200-G	8312152	021.817	8714161013886
	300	VERTIKALBØJNING LIGHT GLO-4 300-G	8312153	021.833	8714161013893
	400	VERTIKALBØJNING LIGHT GLO-4 400-G	8312154	021.846	8714161013909
	500	VERTIKALBØJNING LIGHT GLO-4 500-G	8312155	021.859	8714161013916
	600	VERTIKALBØJNING LIGHT GLO-4 600-G	8312156	021.862	8714161013923




Vertikalbøjning MEDIUM GLO-4	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige MEDIUM GLO-4 Fastgøres med 4 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200 eller bræddebolt M616-D	200	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 200-G	8312452	021.914	8714161014548
	300	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 300-G	8312453	021.927	8714161014555
	400	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 400-G	8312454	021.943	8714161014562
	500	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 500-G	8312455	021.956	8714161014579
	600	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 600-G	8312456	021.969	8714161014586
	200	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 200-X	8362452	022.117	8714161016795
	300	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 300-X	8362453	022.133	8714161016801
	400	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 400-X	8362454	022.146	8714161016818
	500	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 500-X	8362455	022.159	8714161016825
	600	VERTIKALBØJNING MEDIUM GLO-4 600-X	8362456	022.162	8714161016832



Deleskinne LIGHT GLO-4	Længde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT GLO-4.	3000	DELESKINNE LIGHT GLO-4 GLAT GALV 3M	8231201	022.201	8714161191331


Fastgøres med KLEMMESÆ

GLO-4 M5-E 8313000




Deleskinne MEDIUM GLO-4	Længde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige MEDIUM GLO-4.	3000	DELESKINNE MEDIUM GLO-4 GALV. 3M	8312400	022.214	8714161014333
Fastgøres med KLEMMESÆ/ET type	3000	DELESKINNE MEDIUM GLO-4 VARMG. 3M	8362400	022.227	8714161016580

GLO-4 M5-E 8313000




Hurtigkobling GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til samling af kabelstiger LIGHT og MEDIUM GLO-4	HURTIGKOBLING GLO-4 GALV.	8313180	022.308	8714161015033
Fastgøres uden brug af tilbehør	HURTIGKOBLING GLO-4 VARMG.	8363180	022.311	8714161034829




Reduktion/endestykke GLO-4	Længde	Højde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM GLO-4	795	60	REDUKTION / ENDESTYKKE GLO-4 GALV.	341161	022.405	8714161296425
Fastgøres med 2 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200 eller bræddebolt M616-D	795	60	REDUKTION / ENDESTYKKE GLO-4VARMG.	343161	022.418	8714161296432

eller bræddebolt M616-D




Vertikalkobling GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM GLO-4	VERTIKALKOBLING GLO-4 GALV.	8313120	022.609	8714161014975
Fastgøres med 2 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200 eller bræddebolt M616-D	VERTIKALKOBLING GLO-4 VARMG.	8363120	022.612	8714161017136

eller bræddebolt M616-D




Vinkelkoblingssæt GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM GLO-4	VINKELKOBLINGSSÆT GLO-4 GALV.	8313130	022.706	8714161014982
Fastgøres uden brug af tilbehør	VINKELKOBLINGSSÆT GLO-4 VARMG.	8363130	022.719	8714161017143

Fastgøres uden brug af tilbehør




Hjørnekobling GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM GLO-4	HJØRNEKOBLING GLO-4 GALV.	8313140	022.803	8714161014999
Fastgøres med 2 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200 eller bræddebolt M616-D	HJØRNEKOBLING GLO-4 VARMG.	8363140	022.816	8714161017150

eller bræddebolt M616-D




Ledkoblingssæt GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM GLO-4 Fastgøres uden brug af tilbehør	LEDKOBLINGSSÆT GLO-4 GALV.	8313150	022.913	8714161015002
	LEDKOBLINGSSÆT GLO-4 VARMG.	8363150	022.926	8714161017167



Koblingsbeslag EDU GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til samling af kabelstige LIGHT og MEDIUM GLO-4 Fastgøres med skrue og møtrik 8200100 og 8200200 eller bræddebolt M616-D	EDU MULTI GLO-4 GALV.	350042	024.102	8714161297705
	EDU MULTI GLO-4 VARMG.	350043	024.209	8714161297767




Universalafgrening GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM Fastgøres med 2 stk. skrue og møtrik 8200100 og 8200200 eller bræddebolt M616-D	LIGHT GLO-4 GALV.	8312190	023.307	8714161013992
	MEDIUM GLO-4 GALV.	8312490	023.352	8714161014593



Montageplade GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM Fastgøres uden brug af tilbehør	MONTAGEPLADE GLO-4 GALV.	8312010	023.381	8714161013442




Montageplade Universal GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM Fastgøres med 2 stk. bræddebolt M616-D	UNIVERSAL GLO-4/P31 VARMG.	350156	023.417	8714161297835



Montageplade Horisontal GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM Fastgøres uden brug af tilbehør	HORIZONTAL GLO-4 GALV.	8312020	023.501	8714161013640
	HORIZONTAL GLO-4 VARMG.	8362020	023.514	8714161057019



Kabeludgang GLO-4	Bredde	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM Fastgøres uden brug af tilbehør	200	KABELUDGANG GLO-4 200-X	8362182	023.721	8714161016504
	300	KABELUDGANG GLO-4 300-X	8362183	023.734	8714161016511
	400	KABELUDGANG GLO-4 400-X	8362184	023.747	8714161016528
	500	KABELUDGANG GLO-4 500-X	8362185	023.763	8714161016535
	600	KABELUDGANG GLO-4 600-X	8362186	023.776	8714161016542



Montagebeslag Joker GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
Til kabelstige LIGHT og MEDIUM	UNIVERSAL JOKER GLO-4 GALV.	340183	023.802	8714161296449

Fastgøres med skrue og møtrik 8200100 og 8200200



Konsolklemme GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
For fastgørelse af kabelstige til konsol	KONSOLKLEMME GLO-4 VARMG.	8367030	023.860	3414971095052

Fastgøres med bræddebolt M616-D




Vægbøjle GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
For lodret montering af kabelstige LIGHT og MEDIUM GLO-4	VÆGBØJLE 80X56 GALV.	8313160	023.909	8714161015019
	VÆGBØJLE 80X56 VARMG.	8363160	023.912	8714161184616




Brug 2 stk. per 1,5 meter

Fastgøres med skrue og møtrik 8200100 og 8200200 eller bræddebolt M616-D



Beskyttelse til GLO-4	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
	BESKYTTELSESSÆT GLO-4 60MM	8302110	023.608	8714161011615



Tilbehør	Type	Kode	EI-nr. 8737	EAN. NR.
 8200100 / 8200200  8313000  801007	SKRUE M610-E (100)	8200100	023.556	8714161002262
	MØTRIK M6-E (100)	8200200	023.569	8714161002286
	KLEMMESÆT GLO-4 M5-E (25)	8313000	023.572	8714161014890
	BRÆDDEBOLT M616-D (M6x12) (100)	801007	522.167	3599077697871



Legrand Danmark A/S
Stamholmen 155, 3. sal
2650 Hvidovre
Danmark
Ring: + 45 36 34 05 90
info.danmark@legrand.com
www.Legrand.dk